

**Техническое задание для тендеров на
Головки эластичные стоматологические «Siliflex» СК15 одностадийные 10 шт.
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Siliflex" СК15 одностадийные 10 шт. (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 10 шт.</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Головки предназначены для обработки пломб из материалов стоматологических полимерных восстановительных (композитных гибридных, микро и макронаполненных)</p> <p>Характеристики: рабочая часть – силиконовая резина, наполнитель - оксид алюминия, держатель – нержавеющая сталь. Результат шлифовки – сухой блеск поверхности. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения: предварительная обработка - не более 12 тыс. об/мин., предварительная обработка - не более 7 тыс. об/мин.</p> <p>Форма головок: Конусная, заостренная (Острие СК15) – форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Головка соответствует шифру 638 204 159 523 040 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012 Размер рабочей части 4x7 мм. Цвет – белый.</p> <p>Преимущества: Обработка пломбы в один этап благодаря уникальному составу смеси абразивов Экономия времени за счет шлифовки и полировки одним инструментом Эффективная самозатачиваемость поверхности полира благодаря силиконовой основе Истираемость силиконовой основы обеспечивает открытие режущих кромок абразивных частиц, что гарантирует высокую скорость полировки и снижает тепловое воздействие на пломбу</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Упаковка не менее 10 шт.	Головки полировальные - одноразовые полировочные инструменты из полимеризованной уретандиметакрилатной смолы, импрегнированной алмазной крошкой, зафиксированные на держателе. В данной полировочной системе используется одноэтапная техника для высококачественной финишной обработки всех реставраций. Могут использоваться для конечного полирования реставраций, изготовленных из любых композитных, микропломбирочных, текучих и микрогибридных материалов. Набор: 10шт. - форма головки « конус». Цвет – белый.
Эквивалент 2	Упаковка не менее 6 шт.	Полиры одноразового использования предназначены для шлифовки и полировки всех композитов. Специально изготовлены для быстрой работы с большими реставрациями. Скорость вращения – не более 5000 об/мин. Форма пламя - размер рабочей части 5x10 мм
	Упаковка не менее 12 шт.	
Эквивалент 3	Упаковка не менее 10 шт.	Универсальные стоматологические полиры для обработки керамика, композита, благородных металлов, амальгамы. Подходят для сглаживания любых стоматологических реставрационных материалов. Имеют мягкое силиконовое связующее адаптируется к поверхности. Зерно из карбида кремния. Зернистость – средняя. Скорость вращения – рекомендованная 7000-10000 об/мин., не более 20 000 об/мин. Форма острие - размер рабочей части 4,6x12 мм.
		Универсальные стоматологические полиры для обработки керамика, композита, благородных металлов, амальгамы. Подходят для сглаживания любых стоматологических реставрационных материалов. Имеют мягкое силиконовое связующее адаптируется к поверхности. Зерно из карбида кремния. Зернистость – средняя. Скорость вращения – рекомендованная 7000-10000 об/мин., не более 20 000 об/мин. Форма пуля - размер рабочей части 3x7,6 мм.