

**Техническое задание для тендеров на  
Головки эластичные стоматологические «Ortoflex-металл» ТК21 2 шт.  
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Ortoflex-металл" ТК 21 2 шт. (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 2 шт.</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Головки предназначены для обработки ортопедических конструкций и изделий из нержавеющей стали и твердых сплавов.</p> <p><b>Характеристики:</b> рабочая часть – натуральный и синтетический каучук, наполнитель – оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - НР (прямой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин. Цвет – сиреневый.</p> <p><b>Формы головок:</b> Пуля &gt;11,5 мм. (Пуля большая ТК21) - форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Головка соответствует шифру 612 104 275 524 095 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012. Размер рабочей части 9х18 мм. (1шт.)</p> <p><b>Преимущества:</b> Отсутствие темных пятен на поверхности изделия после шлифовки В составе головок использованы высококачественные абразивы, обеспечивающие высокую шлифовую способность Технологические режимы производства исключают вероятность отслоения рабочей части от держателя Особая рецептура основы головки гарантирует долговременное использование</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Упаковка 6 шт. Упаковка 12 шт. Упаковка 25 шт. Упаковка 100 шт.	Двухшаговая полировочная система для драгоценных и полудрагоценных сплавов и сплавов титана. Черные полиры предназначены для выравнивания. Рекомендованная скорость обработки 7500-10000 об./мин. Держатель НР, нержавеющая сталь. Формы головок: пуля – 5*10 мм